



SADER Colle MS GLUE MEGA STRONG



► Description

Colle MS GLUE MEGA-STRONG technologie MS ajustable en 3 min, prise rapide : 5 min.

► Domaines d'application

MS GLUE® MEGA-STRONG est une colle idéale pour tout coller et recoller en intérieur comme en extérieur, sur tous matériaux (porcelaine, bois, verre, métal, cuir, pierre, céramique, plastique). Ne convient pas pour coller le polyéthylène et le polypropylène.

+ Avantages

Formule méga-puissante, résiste aux chocs, températures extrêmes (-30°C à +130°C) et à l'eau (douce, salée, chlorée).

Formule suractivée, prise rapide en 5 minutes et réajustable pendant 3 minutes maximum.

Formule gel, ne coule pas.

Transparente, ne jaunit pas dans le temps.

Sans solvant, ne colle pas les doigts et peut être utilisée par toute la famille.

Mode d'emploi

Les supports doivent être propres, secs et dégraissés et dépoussiérés.

Appliquer la colle sur une face et laisser les supports séparés pour que la colle libère ses principes actifs. Pendant ce temps, revisser canule et bouchon sur le tube pour une conservation optimale. **Jeter la bague après la 1ère ouverture.**

Assembler les supports et presser **10 secondes**. L'assemblage est repositionnable pendant **3 minutes**.

Prise définitive en **1 heure**.

Résistance maximale après **24 H**.

Conservation

1 an dans son emballage d'origine. Pour une meilleure conservation, bien refermer le bouchon. Stocker dans un endroit sec et tempéré.

Conditionnements

Tube métallique 5 g

tube métallique 20 g

Box DE 180 tubes de 5grs 5 kg

Box de 123 tubes de 20grs 20 kg



SADER, ÇA ADHÈRE